


Handmade for quality

SAF
WÄRMETECHNIK

LabHEAT[®] Gehäuseheizhauben
Serie KM-MPE
für Betriebstemperaturen bis 450°C

- für drei unterschiedliche Kolbengrößen
- mit eingebautem Regler
zur stufenlosen Leistungsanpassung
- flexibler Glasseide-Heizkörper
schonende Behandlung der Glasgefäße
- kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse
chemikalienbeständig und hohe Standfestigkeit
- wärmeisoliert und schutzgeerdet
*thermische Isolierung zwischen Heizkörper
und Außenhülle verhindert eine Wärmeabgabe
nach Außen*
- vorbereitete Gewindebohrungen an der
Rückseite ermöglichen den Anschluss
unserer Stativklemme KM-SK (Zubehör)
- eingebauter Netz- und Heizzonenschalter
- mit Personenschutzschalter (FI-Schalter).







Technische Daten

KM-MPE

Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	siehe Bestelldaten
Heizzonen	siehe Bestelldaten
Schutzklasse	I
Heizleitertemperatur	max. 450°C
Netzanschlussleitung	1,5 m mit Schukostecker und Personenschutzschalter

Heizzonenschaltung

Schalterstellung	1	2	3
3 Heizzone			
Leistung	1/3	2/3	1/1



3 Heizzonen = 3 Kolbengrößen

Bestelldaten

Inhalt ml/l	Glaskolben* Ø mm	Leistung W	Heizzonen	Abmessung Ø x H mm	Art.-Nr.
50 - 250	51 - 85	160	3	175 x 180	93000250
250 - 1000	85 - 131	350	3	220 x 190	93001000
1 - 3	131 - 185	700	3	300 x 220	93003000

*Angaben nach Schott Duran®

Auf Anfrage fertigen wir auch Heizhauben für andere Glasgefäße, Spannungen und Leistungen.

Zubehör

Stativklemme Typ KM-SK Art.-Nr. 97000001

Klemmenvorrichtung für Stativstangen bis Ø 12 mm oder zur Befestigung der Gehäuseheizhaube in Stativaufbauten

Wir liefern auch ein auf unsere Heizhauben abgestimmtes Programm an Steuer- und Regelgeräten.

SAF Wärmetechnik GmbH
Weinheimer Str. 2a
D-69509 Mörlenbach

Tel. + 49 (0) 6209 797 96-0
Fax + 49 (0) 6209 797 96-29

E-Mail: info@saf-gmbh.de
Internet: www.saf-gmbh.de