


Handmade for quality

SAF
WÄRMETECHNIK

LabHEAT® Gehäuseheizhauben
Serie KM-MER
für Betriebstemperaturen bis 450°C

- für Rundkolben
- mit eingebautem Regler
zur stufenlosen Leistungsanpassung
- mit zuschaltbarem Magnetrührer
zum Rühren der Flüssigkeit im Rundkolben
- stufenlos regelbare Drehzahl
- kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse
chemikalienbeständig und hohe Standfestigkeit
- wärmeisoliert und schutzgeerdet
*thermische Isolierung zwischen Heizkörper
und Außenhülle verhindert eine Wärmeabgabe
nach Außen*
- vorbereitete Gewindebohrungen an der
Rückseite ermöglichen den Anschluss
unserer Stativklemme KM-SK (Zubehör)
- eingebauter Netz- und Heizzonenschalter
- mit Personenschutzschalter (FI-Schalter)



Technische Daten

KM-MER

Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	siehe Bestelldaten
Heizzonen	siehe Bestelldaten
Schutzklasse	I
Heizleitertemperatur	max. 450°C
Netzanschlussleitung	1,5 m mit Schukostecker und Personenschutzschalter

Heizzonenschaltung

Schalterstellung	Min	Max
1 Heizzone		
Leistung	1/2	1/1
2 Heizzonen		
Leistung	1/2	1/1

Bestelldaten

Inhalt ml/l	Glaskolben* Ø mm	Leistung W	Heizzonen	Abmessung Ø x H mm	Art.-Nr.
100	64	100	1	175 x 180	94000100
250	85	150	2	175 x 180	94000250
500	105	200	2	220 x 190	94000500
1	131	300	2	220 x 190	94001000

*Angaben nach Schott Duran®

Auf Anfrage fertigen wir auch Heizhauben für andere Glasgefäße, Spannungen und Leistungen.

Zubehör

Stativklemme Typ KM-SK Art.-Nr. 97000001

Klemmenvorrichtung für Stativstangen bis Ø 12 mm oder zur Befestigung der Gehäuseheizhaube in Stativaufbauten

Magnetrührstäbchen Typ MRS

im Lieferumfang bereits enthalten

Inhalt	Abmessungen	Art.-Nr.
100 ml	30 x 15 mm	97035806
250 ml	35 x 15 mm	97035808
500 ml	40 x 20 mm	97035810
1000 ml	50 x 20 mm	97035812

SAF Wärmetechnik GmbH
Weinheimer Str. 2a
D-69509 Mörlenbach

Tel. + 49 (0) 6209 797 96-0
Fax + 49 (0) 6209 797 96-29

E-Mail: info@saf-gmbh.de
Internet: www.saf-gmbh.de